

Garant**Pistolevy Vasen, HB9635, Uraleveys m (H13): 2,65mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273908 2,65
GTIN	4045197768575
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Uraleveys m (H13)	2,65 mm
t_{\max}	2,5 mm
lukkorenkaalle DIN 471 / 472 renkaan paksuus	2,5 mm
Terän leveys w	2,65 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Kulman säde R	0,2 mm
Kääntöteräjärjestys	vasen
Laji	HB9635
Urat normin mukaiset	DIN 472
Urat normin mukaiset	DIN 471

Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 170 mm/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	90 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	170 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		