


Garant**Pistolevy Vasen, HB9635, Uraleveys m (H13): 3,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273908 3,0
GTIN	4045197768582
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Terän leveys w	3 mm
t_{max}	2,5 mm
Uraleveys m (H13)	3 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Kulman säde R	0,2 mm
Kääntöteräjärjestys	vasen
Laji	HB9635
Urat normin mukaiset	DIN 472
Urat normin mukaiset	DIN 471
Vaihtojen/terien lukumäärä	3

Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 170 mm/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	90 - 140 mm/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	170 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		