

**Garant****Kierrekiinnitteinen kutistussovitin kapea, Kierre M x kiinnitys-Ø D1: M10X6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301397 M10X6
GTIN	4045197767325
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Korkeita lämpötiloja kestävä teräs, integroitu työvälaineiden pituussäätö, erittäin kapea malli, HSS:lle ja HM:lle.

**Käyttö:**

Monikäyttöinen, soveltuu vaativaan käyttöön, jossa on otettava huomioon mm. tarkkuus ja tasapainotusluokka, esim. jatkokappaleiden yhteydessä.

**Tekninen kuvaus**

kierre M	M10
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Jatkokappaleen Ø D <sub>3</sub>	18,5 mm
Pituus L	37 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Ulko-Ø D	21 mm
Suurin kiristysmomentti	40 Nm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Kavennus

