

Garant**Kierrekiinnitteinen kutistussovitin kapea, Kierre M x kiinnitys-Ø D1: M10X8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301397 M10X8
GTIN	4045197767332
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Korkeita lämpötiloja kestävä teräs, integroitu työvälineiden pituussäätö, erittäin kapea malli, HSS:lle ja HM:lle.

Käyttö:

Monikäyttöinen, soveltuu vaativaan käyttöön, jossa on otettava huomioon mm. tarkkuus ja tasapainotusluokka, esim. jatkokappaleiden yhteydessä.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	15 mm
Pituus L	37 mm
kierre M	M10
Ulko-Ø D	21 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Jatkokappaleen Ø D ₃	18,5 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Suurin kiristysmomentti	40 Nm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Kavennus

