

Garant**Kierrekiinnitteinen kutistussovitin kapea, Kierre M x kiinnitys-Ø D1: M12X12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301397 M12X12
GTIN	4045197767370
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Korkeita lämpötiloja kestävä teräs, integroitu työvälinaiden pituussäätö, erittäin kapea malli, HSS:lle ja HM:lle.

Käyttö:

Monikäyttöinen, soveltuu vaativaan käyttöön, jossa on otettava huomioon mm. tarkkuus ja tasapainotusluokka, esim. jatkokappaleiden yhteydessä.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	24 mm
kierre M	M12
Ø D ₂	18 mm
Pituus L	38 mm
Jatkokappaleen Ø D ₃	23 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Ulkonema A-mitta	60 mm
Suurin kiristysmomentti	60 Nm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Kavennus

