

Garant**Kierrekiinnitteinen kutistussovitin kapea, Kierre M x kiinnitys-Ø D1: M16X10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301397 M16X10
GTIN	4045197767394
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Korkeita lämpötiloja kestävä teräs, integroitu työvälaineiden pituussäätö, erittäin kapea malli, HSS:lle ja HM:lle.

Käyttö:

Monikäyttöinen, soveltuu vaativaan käyttöön, jossa on otettava huomioon mm. tarkkuus ja tasapainotusluokka, esim. jatkokappaleiden yhteydessä.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	60 mm
Pituus L	42 mm
kierre M	M16
Jatkokappaleen Ø D ₃	30 mm
Ulko-Ø D	24 mm
Ø D ₂	18 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Suurin kiristysmomentti	80 Nm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Kavennus

