

Garant**Vähennysholkki PSC-varteen, SK 40, PSC sisä: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301275 4
GTIN	4045197768919
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Hiottu sisä- ja ulkopuolelta. PSC-työkalupitimestä olevaan jäähdytysaineputkelle tarkoitettuun sisäkierteeseen ruuvataan sovittimessa oleva lieriökantaruuvi. Kiinnitysruuvi porataan läpi, ja järjestelmä soveltuu sisäjähdytykseen.

Käyttö:

SK-sovitin PSC:tä varten.

Sopii :

Työkalunpitimet, **monikulmavarsi (PSC) ISO 26623-1.**

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Pyörintätarkkuus: $\leq 3 \mu\text{m}$

Ulkonema A-mitta: 30 mm

Ulko-Ø D: 40 mm

Pituus L: 11 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	30 mm
Ulko-Ø D	40 mm
Pituus L	11 mm
Sovitin	SK 40

Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

Tarvikkeet

Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO- varteen 40 SK	308812 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 40	308615 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO- varteen 40	308700 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO- varteen 40 SK	308810 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308830 40
	308670 40M

Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) Sopii ISO-varteen 40 SK	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40