

**Garant****CNC-arkistohylly, Leveys 1000 mm, työkaluvarsille: SK30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970660 SK30
GTIN	4045197768841
Tuoteluokka	91L

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Teräslevyalustat, muoviset GARANT-työkalunpitimet. Etupuolella neliruuvirakenne alhaalla vakautta varten. **Säätöalueen syvyys 130 mm.** Lukittavissa **vaakasuoraan 90°** ja **viistoon 120°.**

**Sopii:**

Asennetaan **ripustamalla tukipylväisiin (ryhmä 92), CNC-hylly nro 970680 ja materiaalivaunu nro 918590 koko 1000 (ryhmä 91).**

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kantavuus tukipylväissä 25 kg;

CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus 50 kg.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 80 mm

Syvyys: 155 mm

Työkalupitimien lukumäärä: 21

Akseliväli A: 60 mm

Tukipylväiden ripustimien kantavuus: 25 kg

CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus: 50 kg

**Tekninen kuvaus**

työkaluvarsille	SK 30
Leveys	1000 mm

Korkeus	80 mm
Akseliväli A	60 mm
Työkalupitimiä lukumäärä	21
Syvyys	155 mm
Tukipylväiden ripustimien kantavuus	25 kg
CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus	50 kg
Käyttöalue	CNC-hylly
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Leveys 1000 mm
Tuotetyyppi	Hyllytaso

## Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi SK30	947390 SK30
-------------------------	-------------