



Pyällyskehrä PM, BL 30°, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 20X8/0,8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290176 20X8/0,8
GTIN	4030741184086
Tuoteluokka	29I

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

Hammasjako	0,8
Kehran Ø d ₁	20 mm
Kehran leveys b	8 mm
Kehran porauksen Ø d ₂	6 mm
Pyälletty malli	BL 30°
normille	DIN 82
Lastuava aine	PM

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	35 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	M
CuZn	soveltuu	65 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

ECO-pyällystyökalusarja Tyyppi 16

290050 16

ECO-pyällystyökalusarja Tyyppi 20

290050 20