



Pyällyskehrä PM, AA, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 25X6/0,6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290261 25X6/0,6
GTIN	4030741020179
Tuoteluokka	29I

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävä pulveripikaterästä (PM).

Huomautus:

- Koko 21,5 × 5 × 8 sopii Quick-työkaluille.
- Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kehran porauksen Ø d ₂	8 mm
Pyälletty malli	AA
normille	DIN 82
Lastuava aine	PM
Tuotetyyppi	Pyällyskehrä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	160 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	110 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	85 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	M
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		