



## Pyällyskehrä PM, BL 15°, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 15X4/0,8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290266 15X4/0,8
GTIN	4030741161544
Tuoteluokka	29I

### Kuvaus

#### Malli:

Kulutusta kestävä pulveripikaterästä (PM).

#### Huomautus:

- Koko 21,5 × 5 × 8 sopii Quick-työkaluille.
- Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Kehran porauksen Ø d <sub>2</sub>	8 mm
Pyälletty malli	BL 15°
normille	DIN 82
Lastuava aine	PM
Tuotetyyppi	Pyällyskehrä

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	160 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	110 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	85 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	M
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		