



Pyällyskehrä PM, BR 15°, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 15X4/0,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290271 15X4/0,5
GTIN	4030741249754
Tuoteluokka	29I

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

Huomautus:

- **Koko 21,5 × 5 × 8 sopii Quick-työkaluille.**
- **Muita kokoja saatavissa tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Kehran porauksen Ø d ₂	8 mm
Pyälletty malli	BR 15°
normille	DIN 82
Lastuava aine	PM
Tuotetyppi	Pyällyskehrä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	160 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	110 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	85 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	M
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		