



Pyällyskehrä PM, BL 15°, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 15X4/1,0mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290266 15X4/1,0
GTIN	4030741162152
Tuoteluokka	29I

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

Huomautus:

- Koko 21,5 × 5 × 8 sopii Quick-työkaluille.
- Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kehran porauksen Ø d ₂	8 mm
Pyälletty malli	BL 15°
normille	DIN 82
Lastuava aine	PM
Tuotetyyppi	Pyällyskehrä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	160 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	110 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	85 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	M
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		