



## Pyällyskehrä PM, BL 45°, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 10X4/0,8mm



### Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 290186 10X4/0,8 |
| GTIN         | 4030741198038   |
| Tuoteluokka  | 29I             |

### Kuvaus

**Malli:**

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

**Huomautus:**

**Muokkaa** myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

### Tekninen kuvaus

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Kehran leveys b                   | 4 mm   |
| Kehran porauksen Ø d <sub>2</sub> | 4 mm   |
| Kehran Ø d <sub>1</sub>           | 10 mm  |
| Hammasjako                        | 0,8    |
| Pyälletty malli                   | BL 45° |
| normille                          | DIN 82 |
| Lastuava aine                     | PM     |

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

**Käyttäjätiedot**

|                               | <b>Sopivuus</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-koodi</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiinimuovit                | soveltuu          | 70 m/min             | N                |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | soveltuu          | 35 m/min             | N                |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 60 m/min             | P                |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 45 m/min             | P                |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 30 m/min             | P                |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 50 m/min             | M                |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 25 m/min             | M                |
| CuZn                          | soveltuu          | 65 m/min             | N                |
| Öljy                          | soveltuu          |                      |                  |
| märkä enintään                | sopii rajoituksin |                      |                  |
| märkä vähintään               | sopii rajoituksin |                      |                  |