



## Pyällyskehrä PM, BL 45°, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 20X8/1,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290186 20X8/1,5
GTIN	4030741184215
Tuoteluokka	29I

### Kuvaus

#### Malli:

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

#### Huomautus:

**Muokkaa** myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

### Tekninen kuvaus

Kehran porauksen Ø d <sub>2</sub>	6 mm
Kehran leveys b	8 mm
Kehran Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Hammasjako	1,5
Pyälletty malli	BL 45°
normille	DIN 82
Lastuava aine	PM

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	35 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	M
CuZn	soveltuu	65 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		