



Pyällyskehrä PM, BR 30°, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 25X6/0,6mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 290281 25X6/0,6 |
| GTIN | 4030741179976 |
| Tuoteluokka | 29I |

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

Huomautus:

- **Koko 21,5 × 5 × 8 sopii Quick-työkaluille.**
- **Muita kokoja saatavissa tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Kehran porauksen Ø d ₂ | 8 mm |
| Pyälletty malli | BR 30° |
| normille | DIN 82 |
| Lastuava aine | PM |
| Tuotetyyppi | Pyällyskehrä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 160 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 110 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 110 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 85 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 65 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 35 m/min | M |
| CuZn | soveltuu | 120 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |