



## Pyällyskehrä PM, BR 30°, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 20X8/0,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290181 20X8/0,5
GTIN	4030741263507
Tuoteluokka	29I

### Kuvaus

**Malli:**

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

**Huomautus:**

**Muokkaa** myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

### Tekninen kuvaus

Kehran Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Kehran leveys b	8 mm
Hammasjako	0,5
Kehran porauksen Ø d <sub>2</sub>	6 mm
Pyälletty malli	BR 30°
normille	DIN 82
Lastuava aine	PM

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	35 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	M
CuZn	soveltuu	65 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		