



## Pyällyskehrä PM, AA, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 21,5X5/1,0mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290261 21,5X5/1,0
GTIN	4030741219665
Tuoteluokka	29I

### Kuvaus

#### Malli:

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

#### Huomautus:

- **Koko 21,5 × 5 × 8 sopii Quick-työkaluille.**
- **Muita kokoja saatavissa tilauksesta.**

### Tekninen kuvaus

Kehran porauksen Ø d <sub>2</sub>	8 mm
Pyälletty malli	AA
normille	DIN 82
Lastuava aine	PM
Tuotetyyppi	Pyällyskehrä

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	160 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	110 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	85 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	M
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		