



Pyällyskehrä PM, BL 30°, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 20X8/0,5mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 290176 20X8/0,5 |
| GTIN | 4030741263491 |
| Tuoteluokka | 29I |

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävää pulveripikaterästä (PM).

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Hammasjako | 0,5 |
| Kehran porauksen Ø d ₂ | 6 mm |
| Kehran leveys b | 8 mm |
| Kehran Ø d ₁ | 20 mm |
| Pyälletty malli | BL 30° |
| normille | DIN 82 |
| Lastuava aine | PM |

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 70 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 35 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 45 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | M |
| CuZn | soveltuu | 65 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |