



## Pyällyskehrä PM, BR 30°, Räikän Ø d1 × räikän leveys b / hammasjako: 21,5X5/1,0mm



### Tilaustiedot

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Tilausnumero | 290281 21,5X5/1,0 |
| GTIN         | 4030741179235     |
| Tuoteluokka  | 29I               |

### Kuvaus

#### Malli:

Kulutusta kestävä pulveripikateräst (PM).

#### Huomautus:

- **Koko 21,5 × 5 × 8 sopii Quick-työkaluille.**
- **Muita kokoja saatavissa tilauksesta.**

### Tekninen kuvaus

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Kehran porauksen Ø d <sub>2</sub> | 8 mm         |
| Pyälletty malli                   | BR 30°       |
| normille                          | DIN 82       |
| Lastuava aine                     | PM           |
| Tuotetyyppi                       | Pyällyskehrä |

**Käyttäjätiedot**

|                               | <b>Sopivuus</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-koodi</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiinimuovit                | soveltuu          | 160 m/min            | N                |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | soveltuu          | 110 m/min            | N                |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 110 m/min            | P                |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 85 m/min             | P                |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 65 m/min             | P                |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 60 m/min             | M                |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 35 m/min             | M                |
| CuZn                          | soveltuu          | 120 m/min            | N                |
| Öljy                          | soveltuu          |                      |                  |
| märkä enintään                | sopii rajoituksin |                      |                  |
| märkä vähintään               | sopii rajoituksin |                      |                  |