

Garant**Epäkeskokiinnitysholkki, Ø d H5: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236679 8
GTIN	4045197768957
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Säätöalueen Ø ±0,5 mm.

Yhdessä sisäorvausterän (nro 236677) kanssa säätöalueen nimellis-Ø-0,3 / +0,5 mm.

Käyttö:

Työkalu kiinteän mitan koneistukseen yhdessä sisäorvausterien kanssa. Kiinnitykseen Weldon-istukassa, jonka halkaisija on 25; 32 ja 40 mm standardin DIN 1835 B mukaisesti.

Huomautus:

Tarkka halkaisija asetetaan sisäorvausterää kiertämällä esiasetuslaitteella.

Tekninen kuvaus

Ø d	8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	62 mm
Ulko-Ø:n toleranssi	H5
Ø D ₁	29 mm
Ø D	25 mm
L ₁	57 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

