

Garant**Epäkeskokiinnitysholkki, Ø d H5: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236679 12
GTIN	4045197768971
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Säätöalueen $\varnothing \pm 0,5$ mm.

Yhdessä sisäorvausterän (nro 236677) kanssa säätöalueen nimellis- $\varnothing -0,3 / +0,5$ mm.

Käyttö:

Työkalu kiinteän mitan koneistukseen yhdessä sisäorvausterien kanssa. Kiinnitykseen Weldon-istukassa, jonka halkaisija on 25; 32 ja 40 mm standardin DIN 1835 B mukaisesti.

Huomautus:

Tarkka halkaisija asetetaan sisäorvausterää kiertämällä esiasetuslaitteella.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	62 mm
$\varnothing D$	25 mm
Ulko- \varnothing :n toleranssi	H5
L_1	57 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
$\varnothing d$	12 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

