

**Garant****Epäkeskokiinnitysholkki, Ø d H5: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236679 16
GTIN	4045197768988
Tuoteluokka	21P

**Kuvaus****Malli:**

Säätöalueen  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

Yhdessä sisäorvausterän (nro 236677) kanssa säätöalueen nimellis- $\varnothing -0,3 / +0,5$  mm.

**Käyttö:**

Työkalu kiinteän mitan koneistukseen yhdessä sisäorvausterien kanssa. Kiinnitykseen Weldon-istukassa, jonka halkaisija on 25; 32 ja 40 mm standardin DIN 1835 B mukaisesti.

**Huomautus:**

Tarkka halkaisija asetetaan sisäorvausterää kiertämällä esiasetuslaitteella.

**Tekninen kuvaus**

Ulko- $\varnothing$ :n toleranssi	H5
Kokonaispituus $L_{ges}$	62 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
$\varnothing d$	16 mm
$\varnothing D$	25 mm
$L_1$	57 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

