

Garant**Epäkeskokiinnitysholkki, Ø d H5: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236679 32
GTIN	4045197769114
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Säätöalueen $\varnothing \pm 0,5$ mm.

Yhdessä sisäorvausterän (nro 236677) kanssa säätöalueen nimellis- $\varnothing -0,3 / +0,5$ mm.

Käyttö:

Työkalu kiinteän mitan koneistukseen yhdessä sisäorvausterien kanssa. Kiinnitykseen Weldon-istukassa, jonka halkaisija on 25; 32 ja 40 mm standardin DIN 1835 B mukaisesti.

Huomautus:

Tarkka halkaisija asetetaan sisäorvausterää kiertämällä esiasetuslaitteella.

Tekninen kuvaus

$\varnothing D$	40 mm
Kokonaispituus L_{ges}	76 mm
$\varnothing d$	32 mm
L_1	71 mm
$\varnothing D_1$	44 mm
Ulko- \varnothing :n toleranssi	H5
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

