

Garant**Sisäsorvausterä, DIN 1835 A, Nimellis-Ø D: 10,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236677 10,8
GTIN	4045197769138
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Käyttö:**

Esiporattujen tai muovattujen reikien väljentämiseen nimellisläpimitalla epäkeskokiinnitysstukan nro 236679 kanssa.
Vakiomallin ISO-kääntöterille CC..0602.

Huomautus:

Alkureiän läpimitta ei saa olla pienempi kuin $\varnothing D_{\min}$.

Tekninen kuvaus

Vähimmäis-Ø d_{\min}	9,8 mm
Sopiva kääntöterä	260142 HB725
Ulkoneman pituus L_1	24 mm
Varren Ø D_s h6	10 mm
Kokonaispituus L_{ges}	95 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Säätöalue epäkeskokiinnitysholkilla	10,5 - 11,3 mm
sopiva epäkeskoholkin koko nro 236679	10
Terien lkm Z	1
Nimellis-Ø D	10,8
Kärkikulma	180 astetta
varren malli	DIN 1835 A

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP	674252 7IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm	211750 1,0