

Garant**Sisäsorvausterä, DIN 1835 A, Nimellis-Ø D: 11,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236677 11,8
GTIN	4045197769145
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Käyttö:**

Esiporattujen tai muovattujen reikien väljentämiseen nimellisläpimitalla epäkeskokiinnitysstukan nro 236679 kanssa.

Vakiomallin ISO-kääntöterille CC..0602.

Huomautus:

Alkureiän läpimitta ei saa olla pienempi kuin $\varnothing D_{\min}$.

Tekninen kuvaus

Varren $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Ulkoneman pituus L_1	25 mm
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Sopiva kääntöterä	260142 HB725
Vähimmäis- $\varnothing d_{\min}$	10,8 mm
Säätöalue epäkeskokiinnitysholkillä	11,5 - 12,3 mm
sopiva epäkeskoholkin koko nro 236679	10
Terien lkm Z	1
Nimellis- $\varnothing D$	11,8
Kärkikulma	180 astetta
varren malli	DIN 1835 A

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 7IP	674252 7IP