

Garant
Sisäsorvausterä, DIN 1835 A, Nimellis-Ø D: 13,8mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	236677 13,8
GTIN	4045197769169
Tuoteluokka	21S

Kuvaus
Käyttö:

Esiporattujen tai muovattujen reikien väljentämiseen nimellisläpimitalla epäkeskokiinnitystukan nro 236679 kanssa.
Vakiomallin ISO-kääntöterille CC..0602.

Huomautus:

Alkureiän läpimitta ei saa olla pienempi kuin $\varnothing D_{\min}$.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	27 mm
Kokonaispituus L_{ges}	110 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Sopiva kääntöterä	260142 HB725
Kääntöterä-ruuvisarja	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Vähimmäis- $\varnothing d_{\min}$	12,8 mm
Säätöalue epäkeskokiinnitysholkillä	13,5 - 14,3 mm
sopiva epäkeskokolkin koko nro 236679	10
Terien lkm Z	1
Nimellis- $\varnothing D$	13,8
Kärkikulma	180 astetta
varren malli	DIN 1835 A

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP	674252 7IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm	211750 1,0