

Garant
Sisäsorvausterä, DIN 1835 A, Nimellis-Ø D: 19,8mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	236677 19,8
GTIN	4045197769220
Tuoteluokka	21S

Kuvaus
Käyttö:

Esiporattujen tai muovattujen reikien väljentämiseen nimellisläpimitalla epäkeskokiinnitysstukan nro 236679 kanssa.

Vakiomallin ISO-kääntöterille CC..0602.

Huomautus:

Alkureiän läpimitta ei saa olla pienempi kuin $\varnothing D_{\min}$.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	148 mm
Sopiva kääntöterä	260142 HB725
Vähimmäis-Ø d_{\min}	18,8 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
Ulkoneman pituus L_1	33 mm
Säätöalue epäkeskokiinnitysholkillä	19,5 - 20,3 mm
sopiva epäkeskokolkin koko nro 236679	16
Terien lkm Z	1
Nimellis-Ø D	19,8
Kärkikulma	180 astetta
varren malli	DIN 1835 A

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP