

Garant**Sisäsorvausterä, DIN 1835 A, Nimellis-Ø D: 21,8mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	236677 21,8
GTIN	4045197769244
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Käyttö:**

Esiporattujen tai muovattujen reikien väljentämiseen nimellisläpimitalla epäkeskokiinnitystukan nro 236679 kanssa.

Vakiomallin ISO-kääntöterille CC..0602.

Huomautus:

Alkureiän läpimitta ei saa olla pienempi kuin $\varnothing D_{\min}$.

Tekninen kuvaus

Varren $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Kokonaispituus L_{ges}	158 mm
Sopiva kääntöterä	260142 HB725
Ulkoneman pituus L_1	35 mm
Vähimmäis- $\varnothing d_{\min}$	20,8 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Säätöalue epäkeskokiinnitysholkillä	21,5 - 22,3 mm
sopiva epäkeskokolkin koko nro 236679	16
Terien lkm Z	1
Nimellis- $\varnothing D$	21,8
Kärkikulma	180 astetta
varren malli	DIN 1835 A

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP