

Garant
Sisäsorvausterä, DIN 1835 A, Nimellis-Ø D: 22,8mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	236677 22,8
GTIN	4045197769251
Tuoteluokka	21S

Kuvaus
Käyttö:

Esiporattujen tai muovattujen reikien väljentämiseen nimellisläpimitalla epäkeskokiinnitysstukan nro 236679 kanssa.

Vakiomallin ISO-kääntöterille CC..0602.

Huomautus:

Alkureiän läpimitta ei saa olla pienempi kuin $\varnothing D_{\min}$.

Tekninen kuvaus

Vähimmäis-Ø d_{\min}	21 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	260142 HB725
Kokonaispituus L_{ges}	165 mm
Varren Ø D_s h6	20 mm
Ulkoneman pituus L_1	36 mm
Säätöalue epäkeskokiinnitysholkillä	22,5 - 23,3 mm
sopiva epäkeskoholkin koko nro 236679	20
Terien lkm Z	1
Nimellis-Ø D	22,8
Kärkikulma	180 astetta
varren malli	DIN 1835 A

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2