

**Garant****Sisäsorvausterä, DIN 1835 A, Nimellis-Ø D: 28,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236677 28,8
GTIN	4045197769312
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Käyttö:**

Esiporattujen tai muovattujen reikien väljentämiseen nimellisläpimitalla epäkeskokiinnitysstukan nro 236679 kanssa.

Vakiomallin ISO-kääntöterille CC..0602.

**Huomautus:**

Alkureiän läpimitta ei saa olla pienempi kuin  $\varnothing D_{\min}$ .

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Varren $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	42 mm
Sopiva kääntöterä	260142 HB725
Vähimmäis- $\varnothing d_{\min}$	27 mm
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	195 mm
Säätöalue epäkeskokiinnitysholkilla	28,5 - 29,3 mm
sopiva epäkeskoholkin koko nro 236679	20
Terien lkm Z	1
Nimellis- $\varnothing D$	28,8
Kärkikulma	180 astetta
varren malli	DIN 1835 A

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

---

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 8IP	674252 8IP