

**Garant****SisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 45/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272171 45/16
GTIN	4045197769350
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Toimituksen sisältö:  
Aluslevy 1,5°.****Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	279810 2
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	29 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	16,1 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Terän koko	16 mm
Aluslevyn ruuvi	279824 1
Aluslevy 1,5°	272620 1,5
Varren Ø D <sub>5</sub>	25 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	24,6 mm
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	279810 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 1	279824 1
Aluslevy sisäsorvauspitimiin Kaltevuuskulma 1,5 astetta	272620 1,5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Kiinnitysruuvi	272500
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500