

Sorvauspitimen perusrunko Teräs DM, 5×D, Järjestelmän / varren Ø: DM/40**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264910 DM/40
GTIN	4251414902107
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Jäähdytysnesteliitäntä 1/8-27 NPT.

Huomautus:

$D_{min} = 1/2$ varren Ø + H + keskisiirtymä L_3 leikkuupää.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: DM

Kokonaispituus L: 328 mm

Asennusruuvi: 269025 1

Tekninen kuvaus

Varren Ø	40 mm
Järjestelmä	DM
Asennusruuvi	269025 1
Korkeapaineen liitäntäletku	269207
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208
Kokonaispituus L	328 mm
Sopiva kääntöterä	264838; 264839
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sorvauspitimen perusrunko

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2 mm

674242 2

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin
kiristysmomentti 500 cNm

659906 500