

Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: QC/09



Tilaustiedot

Tilausnumero	260009 QC/09
GTIN	4251414902435
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Malli:

Vaihdeettavat teräpää **värinä vaimentaville perusrungolle.**

Käyttö:

Vaimentaa värinä enimmäisulkonemaan **14xD asti.**

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SCLCR/L 09

Sopiva kääntöterä: CC.. 09T3..

sopii perusrungolle: 264900–264908

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} : 24 mm

Keskisiirto: 13 mm

Kokonaispituus: 20 mm

Tekninen kuvaus

sopii perusrungolle	264900–264908
Kääntöterän ruuvi	269022 4
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SCLCR/L 09

Keskisiirto	13 mm
Kokonaispituus	20 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	24 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Järjestelmä	QC
Terän koko	9 mm
Sarja	Teräpää
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269407
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500