

## Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: DM/12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	250028 DM/12
GTIN	4251414902459
Tuoteluokka	29D

### Kuvaus

#### Malli:

Vaihdettavat teräpäät **värinää vaimentaville perusrungoille.**

#### Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **10xD asti.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: DM

ISO-koodi teräpää: DCLNR/L

Sopiva kääntöterä: CN.. 1204..

sopii perusrungolle: 264910–264922

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 48 mm

Keskisiirto: 27 mm

Kokonaispituus: 35 mm

### Tekninen kuvaus

Aluslevy	259033 2
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	DCLNR/L
Kokonaispituus	35 mm
sopii perusrungolle	264910–264922
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Järjestelmä	DM
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Ruuvi aluslevylle	259027 2
Keskisiirto	27 mm
Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 3
Terän koko	12 mm
Sarja	Teräpää
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä

## Tarvikkeet

Saksisyksikkö	259505
Aluslevy	259224
Ruuvi aluslevylle	259612
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500