

## Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: DM/16



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251715 DM/16  |
| GTIN         | 4251414902992 |
| Tuoteluokka  | 29D           |

### Kuvaus

**Malli:**

Vaihdettavat teräpäät **värinää vaimentaville perusrungoille.**

**Käyttö:**

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **10×D asti.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: DM

ISO-koodi teräpää: DVUNR/L

Sopiva kääntöterä: VNMG 1604..

sopii perusrungolle: 264910–264922

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 50 mm

Keskisiirto: 29 mm

Kokonaispituus: 35 mm

### Tekninen kuvaus

|  |               |
|--|---------------|
| Ruuvi aluslevylle                      | 259027 3      |
| Sopiva kääntöterä                      | VNMG 1604..   |
| Keskisiirto                            | 29 mm         |
| ISO-koodi teräpäätä                    | DVUNR/L       |
| Terän koko                             | 16 mm         |
| Kokonaispituus                         | 35 mm         |
| Järjestelmä                            | DM            |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub> | 50 mm         |
| sopii perusrungolle                    | 264910–264922 |
| Aluslevy                               | 259033 5      |
| Kynsi,ruuvi,O-rengas                   | 259036 7      |
| Sarja                                  | Teräpäätä     |
| Käyttötapa                             | Vasen         |
| Sisäjäähdytys                          | kyllä         |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| Ruuvi aluslevylle  | 259613      |
| Aluslevy   | 259227      |
| Saksyksikkö  | 259509      |
| Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15                              | 674248 TX15 |
| Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m | 659906 500  |