

Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: QC/16



Tilaustiedot

Tilausnumero	272085 QC/16
GTIN	4251414902916
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Malli:

Vaihdeettavat teräpäät **värinä vaimentaville peruspitimille.**

Käyttö:

Vaimentaa värinäa maksimiulkonemaan $\leq 14 \times D$ asti.

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

sopii teräkoolle L: 16 mm

Soveltuva perusrunko: 264900–264908

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}: 26 mm

Keskisiirto: 15 mm

Kokonaispituus: 22 mm

Kiinnitysruuvierteitysterälle: 269432

Tekninen kuvaus

Soveltuva perusrunko	264900–264908
Järjestelmä	QC
Kokonaispituus	22 mm

Keskisiirto	15 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle	269023 2
Terän koko	16 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	26 mm
Sarja	Teräpää
sopii teräkoolle L	16 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269432
----------------	--------