

Teräpä, Oikea, Järjestelmän/terän koko: DM/16



Tilaustiedot

Tilausnumero	260916 DM/16
GTIN	4251414902701
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Malli:

Vaihdeettavat teräpäät **värinä vaimentaville perusrungoille.**

Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **14xD asti.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: DM

ISO-koodi teräpä: STUCR/L 16

Sopiva kääntöterä: TC.. 16T3..

sopii perusrungolle: 264910–264922

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 49 mm

Keskisiirto: 27 mm

Kokonaispituus: 32 mm

Tekninen kuvaus

Järjestelmä	DM
Kokonaispituus	32 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	STUCR/L 16
Keskisiirto	27 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	49 mm
Kääntöterän ruuvi	269023 3
sopii perusrungolle	264910–264922
Terän koko	16 mm
Sarja	Teräpää
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269433
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15