

## Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: QC/11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	261322 QC/11
GTIN	4251414902978
Tuoteluokka	29D

### Kuvaus

#### Malli:

Vaihdeettavat teräpäät **värinä vaimentaville perusrungoille.**

#### Käyttö:

Vaimentaa värinäa enimmäisulkonemaan **14xD asti.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: QC

ISO-koodi teräpää: SVUCR/L 11

Sopiva kääntöterä: VC.. 1103..

sopii perusrungolle: 264900–264908

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 26 mm

Keskisiirto: 16 mm

Kokonaispituus: 20 mm

### Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
Kokonaispituus	20 mm
ISO-koodi teräpäätä	SVUCR/L 11
Keskisiirto	16 mm
sopii perusrungolle	264900–264908
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Järjestelmä	QC
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sarja	Teräpäätä
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä

## Tarvikkeet

Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500