

Sorvauspitimen perusrunko värinävaimennus, 8×D, Järjestelmän / varren Ø: DM/40



Tilaustiedot

Tilausnumero	264920 DM/40
GTIN	4251414902114
Tuoteluokka	29E

Kuvaus

Malli:

Jäähdytysnesteliitäntä 1/8-27 NPT.

Toimituksen sisältö:

Supistusovitin G1/4 - G1/8 tuumaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2 \text{ varren } \varnothing + H + \text{keskisiirtymä leikkuupää}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Järjestelmä: DM

Kokonaispituus L_{ges} : 448 mm

kiinnittämätön leveys S: 182,9 mm

suositeltu kiinnityspituus: 160 mm

Asennusruuvi: 269025 1

Tekninen kuvaus

Varren Ø	40 mm
Järjestelmä	DM
Kokonaispituus L_{ges}	448 mm
kiinnittämätön leveys S	182,9 mm

suositeltu kiinnityspituus	160 mm
Asennusruuvi	269025 1
Sisäsorvaussyvyys enint.	8×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä

Tarvikkeet

Terä kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500