

Sorvauspitimen perusrunko värinävimennus, 12×D, Järjestelmän / varren Ø: QC/20



Tilaustiedot

Tilausnumero	264906 QC/20
GTIN	4251414902282
Tuoteluokka	29E

Kuvaus

Malli:

Jäähdytysnesteliitäntä 1/8-27 NPT.

Varressa kovametallivahvike

Toimituksen sisältö:

Supistusovitin G1/4 - G1/8 tuumaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$ varren Ø + H + keskisiirtymä leikkuupää

Profundidad de giro interior hasta: 12×D

Boring depth up to: 12×D

SisäSORVAUSSYVYYS enint.: 12×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 12×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 12×D

Profondità interna fino a: 12×D

Järjestelmä: QC

Kokonaispituus L_{ges} : 300 mm

kiinnittämätön leveys S: 136,5 mm

suositeltu kiinnityspituus: 80 mm

Asennusruuvi: 269025 2

Tekninen kuvaus

Järjestelmä	QC
Varren Ø	20 mm
kiinnittämätön leveys S	136,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	300 mm

suositeltu kiinnityspituus	80 mm
Asennusruuvi	269025 2
Sisäorvaussyvyys enint.	12×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500
Terä kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2