

Teräpää, Oikea, Järjestelmän/terän koko: QC/16



Tilaustiedot

Tilausnumero	260916 QC/16
GTIN	4251414902749
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Malli:

Vaihdeettavat teräpäät **värinä vaimentaville perusrungoille.**

Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **14xD asti.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: QC

ISO-koodi teräpää: STUCR/L 16

Sopiva kääntöterä: TC.. 16T3..

sopii perusrungolle: 264900–264908

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 26 mm

Keskisiirto: 15 mm

Kokonaispituus: 21 mm

Tekninen kuvaus

Keskisiirto	15 mm
sopii perusrungolle	264900–264908
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	STUCR/L 16
Terän koko	16 mm
Kokonaispituus	21 mm
Kääntöterän ruuvi	269023 2
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	26 mm
Järjestelmä	QC
Sarja	Teräpää
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269432
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500