

Sorvauspitimen perusrunko värinävaimennus, 8×D, Järjestelmän / varren Ø: DM/50



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 264920 DM/50 |
| GTIN | 4251414902169 |
| Tuoteluokka | 29E |

Kuvaus

Malli:

Jäähdytysnesteliitäntä 1/8-27 NPT.

Toimituksen sisältö:

Supistusovitin G1/4 - G1/8 tuumaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$ varren Ø + H + keskisiirtymä leikkuupää

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Järjestelmä: DM

Kokonaispituus L_{ges} : 568 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 5 mm

kiinnittämätön leveys S: 215,9 mm

suositeltu kiinnityspituus: 200 mm

Asennusruuvi: 269025 1

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|--------|
| suositeltu kiinnityspituus | 200 mm |
| Perusrungon keskisiirtymä H | 5 mm |
| Järjestelmä | DM |
| Varren Ø | 50 mm |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| kiinnittämätön leveys S | 215,9 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 568 mm |
| Asennusruuvi | 269025 1 |
| SisäSORvaussyvyys enint. | 8×D |
| Tärinä | vaimennettu |
| Sisäjähdytys | kyllä |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Terä kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2 mm | 674242 2 |
| Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m | 659906 500 |