

**Sorvauspitimen perusrunko Teräs QM, 5×D, Järjestelmän / varren Ø: QC/25****Tilastiedot**

Tilausnumero	264900 QC/25
GTIN	4251414902305
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:**

Jäähdytysnesteliitäntä 1/8-27 NPT.

**Huomautus:**

$D_{min} = 1/2$  varren Ø + H + keskisiirtymä  $L_3$  leikkuupää.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Kokonaispituus L: 205 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 2,5 mm

Asennusruuvi: 269025 2

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	25 mm
Järjestelmä	QC
Perusrungon keskisiirtymä H	2,5 mm
Asennusruuvi	269025 2
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208
Korkeapaineen liitäntäletku	269207
Kokonaispituus L	205 mm
Sopiva kääntöterä	264834; 264835
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sorvauspitimen perusrunko

---

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitalta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin  
kivistysmomentti 500 cNm

659906 500

PrecisionBit kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2 mm

674242 2