

## Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: QC/11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	260406 QC/11
GTIN	4251414902619
Tuoteluokka	29D

### Kuvaus

#### Malli:

Vaihdettavat teräpäät **värinää vaimentaville perusrungoille.**

#### Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan **14xD asti.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: QC

ISO-koodi teräpää: SDQCR/L 11T3

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

sopii perusrungolle: 264900–264908

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 26 mm

Keskisiirto: 15 mm

Kokonaispituus: 22 mm

### Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Järjestelmä	QC
ISO-koodi teräpää	SDQCR/L 11T3
sopii perusrungolle	264900–264908
Terän koko	11 mm
Keskisiirto	15 mm
Kokonaispituus	22 mm
Kääntöterän ruuvi	269023 2
Sarja	Teräpää
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269432
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15