

## Sorvauspitimen perusrunko Teräs QM, 5×D, Järjestelmän / varren Ø: QC/32



### Tilaustiedot

Tilausnumero	264900 QC/32
GTIN	4251414902350
Tuoteluokka	29E

### Kuvaus

#### Malli:

Jäähdytysnesteliitäntä 1/8-27 NPT.

#### Huomautus:

$D_{min} = 1/2$  varren Ø + H + keskisiirtymä  $L_3$  leikkuupää.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Kokonaispituus L: 268 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 6 mm

Asennusruuvi: 269025 2

### Tekninen kuvaus

Perusrungon keskisiirtymä H	6 mm
Järjestelmä	QC
Varren Ø	32 mm
Asennusruuvi	269025 2
Korkeapaineen liitäntäletku	269207
Jäähdytysaineliitännän pistoliitin	269208
Kokonaispituus L	268 mm
Sopiva kääntöterä	264834; 264835
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sorvauspitimen perusrunko

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2 mm

674242 2

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin  
kivistysmomentti 500 cNm

659906 500