

Teräpää, Oikea, Järjestelmän/terän koko: QC/07



Tilaustiedot

Tilausnumero	260408 QC/07
GTIN	4251414902510
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Malli:

Vaihdeettavat teräpäät **värinä vaimentaville perusrungoille.**

Käyttö:

Vaimentaa värinäa enimmäisulkonemaan **14xD asti.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Järjestelmä: QC

ISO-koodi teräpää: SDUCR/L 0702

Sopiva kääntöterä: DC.. 0702..

sopii perusrungolle: 264900–264908

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 24 mm

Keskisiirto: 13 mm

Kokonaispituus: 21 mm

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	269022 4
Järjestelmä	QC
Kokonaispituus	21 mm
Terän koko	07 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDUCR/L 0702
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	24 mm
Keskisiirto	13 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
sopii perusrungolle	264900–264908
Sarja	Teräpää
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269407
Terä Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500