

Sorvauspitimen perusrunko värinävimennus, 14×D, Järjestelmän / varren Ø: QC/20



Tilaustiedot

Tilausnumero	264908 QC/20
GTIN	4251414902299
Tuoteluokka	29E

Kuvaus

Malli:

Varressa kovametallivahvike
Jäähdytysnesteliitäntä 1/8-27 NPT.

Toimituksen sisältö:

Supistusovitin G1/4 - G1/8 tuumaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!
 $D_{min} = 1/2 \text{ varren } \varnothing + H + \text{keskisiirtymä leikkuupää}$
 Profundidad de giro interior hasta: 14×D
 Boring depth up to: 14×D
 SisäSORVAUSSYVYYS enint.: 14×D
 Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 14×D
 Belső kiesztergálási mélység max.: 14×D
 Profondità interna fino a: 14×D
 Järjestelmä: QC
 Kokonaispituus L_{ges} : 340 mm
 kiinnittämätön leveys S: 136,5 mm
 suositeltu kiinnityspituus: 80 mm
 Asennusruuvi: 269025 2

Tekninen kuvaus

Järjestelmä	QC
Varren Ø	20 mm
Kokonaispituus L_{ges}	340 mm
kiinnittämätön leveys S	136,5 mm

suositeltu kiinnityspituus	80 mm
Asennusruuvi	269025 2
Sisäorvaussyvyys enint.	14×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500
Terä kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2