

Sorvauspitimen perusrunko värinävimennus, 8×D, Järjestelmän / varren Ø: QC/25



Tilaustiedot

Tilausnumero	264902 QC/25
GTIN	4251414902312
Tuoteluokka	29E

Kuvaus

Malli:

Jäähdytysnesteliitäntä 1/8-27 NPT.

Toimituksen sisältö:

Supistusovitin G1/4 - G1/8 tuumaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2$ varren Ø + H + keskisiirtymä leikkuupää

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Järjestelmä: QC

Kokonaispituus L_{ges} : 280 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 2,5 mm

kiinnittämätön leveys S: 161,9 mm

suositeltu kiinnityspituus: 100 mm

Asennusruuvi: 269025 2

Tekninen kuvaus

suositeltu kiinnityspituus	100 mm
Järjestelmä	QC
Perusrungon keskisiirtymä H	2,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	280 mm

kiinnittämätön leveys S	161,9 mm
Varren Ø	25 mm
Asennusruuvi	269025 2
SisäSORvaussyvyys enint.	8×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500
Terä kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2