

Sorvauspitimen perusrunko värinävaimennus, 10×D, Järjestelmän / varren Ø: DM/50



Tilaustiedot

Tilausnumero	264922 DM/50
GTIN	4251414902176
Tuoteluokka	29E

Kuvaus

Malli:

Jäähdytysnesteliitäntä 1/8-27 NPT.

Toimituksen sisältö:

Supistusovitin G1/4 - G1/8 tuumaa.

Huomautus:

Kiinnitys S-merkityllä alueella kielletty!

$D_{min} = 1/2 \text{ varren } \varnothing + H + \text{keskisiirtymä leikkuupää}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Järjestelmä: DM

Kokonaispituus L_{ges} : 668 mm

Perusrungon keskisiirtymä H: 5 mm

kiinnittämätön leveys S: 215,9 mm

suositeltu kiinnityspituus: 200 mm

Asennusruuvi: 269025 1

Tekninen kuvaus

suositeltu kiinnityspituus	200 mm
Kokonaispituus L_{ges}	668 mm
Perusrungon keskisiirtymä H	5 mm
Järjestelmä	DM

Varren Ø	50 mm
kiinnittämätön leveys S	215,9 mm
Asennusruuvi	269025 1
SisäSORvaussyvyys enint.	10×D
Tärinä	vaimennettu
Sisäjähdytys	kyllä

Tarvikkeet

Terä kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cN·m	659906 500